

Aanwijzingen!

Neem goed nota van de volgende aanwijzingen, voordat u met het werk begint!

Acryl

- Van nature UV-stabiel
- Polijstbaar

Fouten bij het polijsten

- Te veel polijstmiddel
- Verontreinigde pads en doeken
- Te kort polijsten
- Te hoog toerental (oververhitting)

Polycarbonaat

- Niet UV-bestendig
- Schaduwvorming bij het schuren
- Oude bescherm laag helemaal verwijderen
- Moet worden verzegeld met UV-bestendige lak

Fouten bij het schuren

- Inschuren van oneffenheden
- Swirls (veroorzaken krassen)
- Droge stofverwijdering

Vorbereiding

Start

1 Reiniging

siachrome magic
Reinigen met microvezeldoek

2 Verwijdering van krassen

1950 siaspeed
Droog schuren met korrel 400 en / of 600

3 Bepaling soort glas

Acrylglas
Zonder uitranding

Polycarbonaat
Met uitranding

Acrylglas

4 Oppervlakteverfijning fase 1

7240 siacarat / 7940 siaair
Vochtig schuren met korrel 1000

5 Oppervlakteverfijning fase 2

7240 siacarat / 7940 siaair
Vochtig schuren met korrel 2000

6 Oppervlakteverfijning fase 3

7240 siacarat / 7940 siaair
Vochtig schuren met korrel 3000

7 Glanzend polijsten

siachrome cut
Polijsten met lamsvelschijf

8 Verwijdering van microkrassen

siachrome finish
Polijsten met polijstschijf zwart

9 Tussentijdse reiniging

siachrome magic
Reinigen met Premium-doek

10 Verzegeling

siachrome platinum
Verzegelen met applicatiepuck

Einde

Polycarbonaat

4 Oppervlakteverfijning

7240 siacarat / 7940 siaair
Vochtig schuren met korrel 1000

5 Lakken

Blanke lak met UV-protector
Lakken met lakpistool

Einde



Producten

<p>1950 siaspeed Ø 80 mm Art. ID: 5816.8425 Ø 150 mm, FiboTec, 119-gaats Art. ID: 8420.1301</p>	<p>7940 siaair Ø 80 mm Art. ID: 3647.2462 Ø 150 mm Art. ID: 5163.3687</p>
<p>7240 siacarat Ø 80 mm Art. ID: 8451.8686 Ø 150 mm Art. ID: 9967.9911</p>	<p>siachrome magic Power-cleaner 0,5 l Art. ID: 0020.6666.01</p>
<p>siachrome cut Zeer effectieve krasverwijderaar, 1 kg Art. ID: 0020.6663.01</p>	<p>siachrome finish Microfijne finishpasta 1 kg Art. ID: 0020.6664.01</p>
<p>siachrome pearl Lakbescherming 1 l Art. ID: 0020.6667.01</p>	<p>siachrome platinum Premium-lakbescherming 200 ml Art. ID: 0020.6665.01</p>
<p>Lamsvelschijf siafast Ø 85 mm Art. ID: 0020.6673.01 Ø 135 mm Art. ID: 0020.6674.01</p>	<p>Polijstschijf geel siafast Ø 85 mm Art. ID: 0020.6672.01 Ø 145 mm Art. ID: 0020.6671.01</p>
<p>Polijstschijf zwart siafast Ø 85 mm Art. ID: 0020.6675.01 Ø 145 mm Art. ID: 0020.6676.01</p>	<p>Applicatiepuck Ø 130 mm Art. ID: 0020.6668.01</p>
<p>Microvezeldoek 380 x 380 mm Art. ID: 0020.3185.01</p>	<p>Premium-doek 400 x 400 mm Art. ID: 0020.6670.01</p>